



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC  
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkład  
RJ45

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kołnierz RJ45, IP67, Kołnierz metalowy V14, złącze rozłączne RJ45 - RJ45, kołnierz normatywny z adapterem RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.	<a href="#">1012310000</a>
Typ	IE-BSS-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248719969
Ilość	10 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

## Wymiary i masa

Masa netto 45.27 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Temperatura układania

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	RJ45
Opis artykułu	Kołnierz metalowy V14, złącze rozłączne RJ45 - RJ45, kołnierz normatywny z adapterem RJ45	materiał uszczelniający	EPDM
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Kategoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Średnica płaszczka, min.	5 mm
Średnica płaszczka, maks.	10 mm	rodzaj montażu	2 wkręty
Ekranowanie	360°; obudowa dookólna	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	750		

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---	------------------------	---------


## Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 1500 V AC/DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V AC/DC
--------------------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Wycięcie montażowe**



## Akcesoria

### Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V14P	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1058310000</a>	zaślepka ochronna obudowy kołnierzej	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Ilość	10 ST		