

## IE-BHC-V14M-RJA



łączniki wtykowe PushPull według IEC 61076-3-117  
Var.14 (PROFINET) z metalu, obudowa pusta do RJ45

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pusta obudowa
Nr zam.	<a href="#">1047950000</a>
Typ	IE-BHC-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248784493
Ilość	10 szt.

## IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

## Wymiary i masa

Głębokość	34.7 mm	Głębokość (cale)	1.3661 inch
Wysokość	39.6 mm	Wysokość (cale)	1.5591 inch
Szerokość	39.6 mm	Szerokość (cale)	1.5591 inch
Masa netto	4.95 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Temperatura układania

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Dane ogólne

Barwny	inne	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750
Skład	obudowa wtyku z mocowaniem tabliczek oznaczeniowych 9*11 mm, przystosowana do mocowania wkładów RJ45 i światłowodowych		

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-117 Var. 14 Nr certyfikatu (cULus) E316369

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Wycięcie montażowe**



## IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## RJ45



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1963840000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248651894	TIA-568B
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1963830000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248646159	PROFINET
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1962850000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248645053	TIA-568A
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1962840000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierzkowa złącze rozłączne
GTIN (EAN)	4032248645046	
Ilość	10 ST	

## USB



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-USB-A	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1019570000</a>	Wkład USB, wkładka kołnierzkowa, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Ilość	1 ST	

## IE-BHC-V14M-RJA


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Hybrid

Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla złączy wtykowych Variant 14



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-HYB-10P	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1069010000</a>	Wkładka kołnierkowa, do wkładki kołnierkowej, hybryda
GTIN (EAN)	4032248823970	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1096150000</a>	Styk zaciskany, do wkładki kołnierkowej, hybryda
GTIN (EAN)	4032248869114	
Ilość	300 ST	

## Klucze mocujące IE

Klucz mocujący pomaga przy dokręcaniu nakrętki zabezpieczającej przy montowaniu kołnierzy wariantu 04.  
 Cechy: Narzędzia standardowe z mocnego tworzywa sztucznego



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FISP-V4	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9204370000</a>	Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4032248660780	
Ilość	2 ST	