

IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Empty enclosure
Nr zam.	105810000
Typ	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
Ilość	10 szt.

IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Głębokość	72.45 mm	Głębokość (cale)	2.8524 inch
Wysokość	26.8 mm	Wysokość (cale)	1.0551 inch
Szerokość	22.3 mm	Szerokość (cale)	0.878 inch
Masa netto	56.33 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 Var. 14	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	-------------------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

Rysunek wymiarowy



IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

LWL-SC

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
 Var.1 / 4 / 14



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Wersja
Nr zam.	1067390000	Wkład SC, Wkładka wtyku SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-MM	Wersja
Nr zam.	1067380000	Wkład SC, Wkładka wtyku SCRJ, Multimode
GTIN (EAN)	4032248821129	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Wersja
Nr zam.	1067410000	Wkład SC, Wkładka wtyku SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Ilość	10 ST	


Zaślepki przeciwkurzowe

Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-V14P	Wersja
Nr zam.	1058280000	kołpak ochronny obudowy wtyku
GTIN (EAN)	4032248799374	
Ilość	10 ST	

Akcesoria**neutralna**

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1857440000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały,
GTIN (EAN)	4032248402731	samoprzylepny
Ilość	200 ST	