

WAH 185/300 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Nasze systemy chroniące przed dotknięciem zapewniają większe bezpieczeństwo Twojej szafy sterowniczej. Zapewniają ochronę przed porażeniem prądem spowodowanym przypadkowym dotknięciem części pod napięciem związanym z obsługą lub usterką.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Pokrywa, niebieski, 54 mm
Nr zam.	1064780000
Typ	WAH 185/300 BL
GTIN (EAN)	4008190103200
Ilość	10 szt.

WAH 185/300 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	43.9 mm	Głębokość (cale)	1.7283 inch
Wysokość	139 mm	Wysokość (cale)	5.4724 inch
Szerokość	54 mm	Szerokość (cale)	2.126 inch
Masa netto	26.36 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-50 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy 0.379 kg CO2 eq.

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wciskany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
--------------------	----------	--	-----

dane tworzywa

Materiał podstawowy	poliamid 66	Barwny	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V-2		

wymiary

Raster w mm (P)	55.00 mm
-----------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		