




światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych

Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład SC, Wkładka wtyku SCRJ, Singlemode
Nr zam.	1067390000
Typ	IE-PI-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4032248820863
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-04-08T00:00:00+02:00

IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UL) E477798

Wymiary i masa

Głębokość	56 mm	Głębokość (cale)	2.2047 inch
Wysokość	10.5 mm	Wysokość (cale)	0.4134 inch
Szerokość	13.2 mm	Szerokość (cale)	0.5197 inch
Masa netto	19.4 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-24	Nr certyfikatu (UL)	E477798
--------------------------------	--------------	---------------------	---------

Dane ogólne


Opis artykułu	Wkładka wtyku SCRJ, Singlemode	Barwny	inne
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, PA	Stopień ochrony	IP67 z obudową
Cykle wpinania	1000	Skład	wkładki wtykowe i kołnierzone przystosowane do obudowy w wariacie 1, 4 i 14
Typ włókna	Singlemode	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB
złącze 1	SCRJ	Przyłącze 2	Końcówka zaprasowywana
Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB	Materiał tulejki	cyrkon

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zestawy z praskami



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TOOL SET IE-POF	Wersja
Nr zam.	1208930000	Narzędzie do zaciskania: HTX-IE-POF, narzędzie do zdejmowania
GTIN (EAN)	4032248990283	izolacji: Multi-Stripax IE-POF
Ilość	1 ST	

... do polimerowych kabli światłowodowych (POF)



Narzędzia do zaciskania końcówek i zdejmowania płaszcza do obróbki styków światłowodowych polimerowych włókien światłowodowych (POF)

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTX-IE-POF	Wersja
Nr zam.	1208870000	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4032248990269	
Ilość	1 ST	

...do złącz światłowodowych SC, ST i LC



GOF Do włókien optycznych SC/ST, IP20 i złącz IP67
Do włókien optycznych LC i złączy IP 67 POF Do złącz polimerowych włókien optycznych SC/ST, IP20 i złącz IP67 Do włókien optycznych, kabli ProfiNet i Mobil SC/ST i złącz IP 67

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-CT-SC-GOF	Wersja
Nr zam.	9205320000	Narzędzie do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4032248725458	
Ilość	1 ST	

Akcesoria

Typ	IE-CT-SC-GOF-P	Wersja	
Nr zam.	9205350000		
GTIN (EAN)	4032248725489		Narzędzie do zaciskania, Zacisk sześciokątny
Ilość	1 ST		