

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej
Nr zam.	1068930000
Typ	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
Ilość	10 szt.

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	19.5 mm	Głębokość (cale)	0.7677 inch
Masa netto	9.68 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	czarny
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	rodzaj montażu	Wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP54		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

