



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkładka
hybrydowa

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kołnierz Hybrid, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr zam.	1072900000
Typ	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Ilość	10 szt.

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Masa netto 55.47 g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

-40 °C...70 °C

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 20 drutu, maks. (AWG)

Ekranowanie 360°; obudowa dookólna

Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0.08 mm²

Średnica płaszczka, min. 5 mm

Stopień ochrony IP67

złącze 1 Hybrydowy (Q10)

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 27 drutu, min. (AWG)

Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy cynkowy

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 0.75 mm² drutu, maks.

Średnica płaszczka, maks. 10 mm

rodzaj montażu 2 wkręty

Cykle wpinania 500

Przyłącze 2 Końcówka zaprasowywana

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

Nr certyfikatu (cULus)

E316369

Właściwości elektryczne

Rezystancja skrośna <10 mΩ

Prąd znamionowy

3 A na zestyk

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121


ECLASS 15.0 27-44-03-90

ETIM 9.0 EC001121

ECLASS 14.0 27-44-03-90

Rysunki

Wycięcie montażowe



IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Hybrid

Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla złączy wtykowych
Variant 14



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Wersja
Nr zam.	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Ilość	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Wersja
Nr zam.	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Ilość	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Wersja
Nr zam.	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Ilość	300 ST	

Crimping tools



Praski do styków Weidmüller systemu RSV i DSTV-HD
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość
zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym
błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne
pozycjonowanie styków.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTF HYB	Wersja
Nr zam.	1119580000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², FoderBcrimp
Ilość	1 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Kabel hybrydowy



towar na metry, kable miedziane hybrydowe, elastyczne,
6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-C5DHAG-MW	Wersja
Nr zam.	1172250000	Kabel przyłączeniowy, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, towar sprzedawany na metry od 110m
Ilość	110 M	

Zaślepki przeciwkurzowe




Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i
zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V14P	Wersja
Nr zam.	1058310000	zaślepka ochronna obudowy kołnierzej
GTIN (EAN)	4032248799404	
Ilość	10 ST	

Elementy współpracujące

Sets - hybrid



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkładka
hybrydowa

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Wersja
Nr zam.	1072910000	Wtyk Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Ilość	10 ST	