


IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkładka
hybrydowa

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr zam.	1072910000
Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Ilość	10 szt.

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Masa netto 61.81 g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

-40 °C...70 °C

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Dane ogólne

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 20 drutu, maks. (AWG)

Ekranowanie 360°; obudowa dookólna

Średnica izolacji, maks, 1.05 mm

Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.

0.08 mm²

Średnica płaszczka, min. 5 mm

Cykle wpinania 500

Przyłącze 2 Końcówka zaprasowywana

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 27 drutu, min. (AWG)

Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy cynkowy

Średnica izolacji, min, 0.85 mm

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 0.75 mm² drutu, maks.

Średnica płaszczka, maks. 10 mm

Stopień ochrony

IP67

złącze 1

Hybrydowy (Q10)

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych

IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

Nr certyfikatu (cULus)

E316369

Właściwości elektryczne

Rezystancja skrośna

<10 mΩ

Prąd znamionowy

3 A na zestyk

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0


27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Drawings

Rysunek wymiarowy



IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Hybrid

Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla złączy wtykowych
Variant 14



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Wersja
Nr zam.	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Ilość	300 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Wersja
Nr zam.	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Ilość	300 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Wersja
Nr zam.	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Ilość	300 ST	

Crimping tools



Praski do styków Weidmüller systemu RSV i DSTV-HD
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość
zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym
błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne
pozycjonowanie styków.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTF HYB	Wersja
Nr zam.	1119580000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², FoderBcrimp
Ilość	1 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Kabel hybrydowy



towar na metry, kable miedziane hybrydowe, elastyczne,
6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-C5DHAG-MW	Wersja
Nr zam.	1172250000	Kabel przyłączeniowy, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, towar sprzedawany na metry od 110m
Ilość	110 M	

Zaślepki przeciwkurzowe




Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i
zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-V14P	Wersja
Nr zam.	1058280000	kołpak ochronny obudowy wtyku
GTIN (EAN)	4032248799374	
Ilość	10 ST	

Hybrid



Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla złączy wtykowych
Variant 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-HYB-10P	Wersja
Nr zam.	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Ilość	1 ST	

Accessories

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe


Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1857440000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały,
GTIN (EAN)	4032248402731	samoprzylepny
Ilość	200 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Counterpart****Sets - hybrid**

zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkładka
hybrydowa

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Wersja	
Nr zam.	1072900000	Końierz Hybrid, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831111		
Ilość	10 ST		