

KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	KSWN (uszczelka płaska - nylon), Pierścień uszczelniający, M 63, nylon 6
Nr zam.	1076660000
Typ	KSWN M63
GTIN (EAN)	4032248838707
Ilość	25 szt.

KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	2 mm	Wysokość (cale)	0.0787 inch
Masa netto	3.63 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...135 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Silikon	Nie	liczba żył	1
zakres temperatur roboczych, maks.	135 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
skok gwintu	1.5 mm	Dławnica kablowa	M 63
Materiał podstawowy	nylon 6	średnica pierścienia uszczelniającego	79.40 mm
gwint (zewnątrzny)	M 63	gwint (wewnętrzny)	M 63

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

