

KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	KSWF (uszczelka płaska - fibra wulkanizowana), Pierścień uszczelniający, M 75, fibra wulkanizowana
Nr zam.	1076740000
Typ	KSWF M75
GTIN (EAN)	4032248838660
Ilość	25 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00

KSUF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	1.5 mm	Wysokość (cale)	0.0591 inch
Masa netto	3.4 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...95 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Silikon	Nie	liczba żył	1
zakres temperatur roboczych, maks.	95 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
skok gwintu	1.5 mm	Dławnica kablowa	M 75
Materiał podstawowy	fibra wulkanizowana	średnica pierścienia uszczelniającego	90.50 mm
gwint (zewnątrzny)	M 75	gwint (wewnętrzny)	M 75

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Rysunki

