

## THM ET S7 50/25 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Etykiety THM ET S7 na rolce, bez kleju, do opisywania modułów SIMATEC ET 200S oraz S7 firmy Siemens. Oprogramowanie M-Print® PRO może służyć do wykonywania indywidualnych nadruków na etykietach THM ET S7 przy użyciu drukarki THM. Etykiety można łatwo rozdzielać. Drukarka THM MultiMark gwarantuje dużą trwałość druku

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	THM, Oznaczniki urządzeń, 50 x 25 mm, Siemens, żółty
Nr zam.	<a href="#">1095590000</a>
Typ	THM ET S7 50/25 GE
GTIN (EAN)	4032248868100
Ilość	1 ROL

## THM ET S7 50/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	0.08 mm	Głębokość (cale)	0.0031 inch
Wysokość	50 mm	Wysokość (cale)	1.9685 inch
Szerokość	25 mm	Szerokość (cale)	0.9842 inch
Masa netto	739.2 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania -50...100 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4
Metoda nadruku	Transfer ciepła
Wykonanie	bezhalogenowy
Szerokość	25 mm
Klasa palności wg UL 94	HB
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C
Barwny	żółty
Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	polipropylen
Nadrukowane znaki	bez
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Szpula z etykietami
Aprobata zgodnie z UL 969	Nie
Kompatybilna drukarka	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label reel = Device markers
Zakres temperatury stosowania	-50...100 °C
Aplikacja / producent	Siemens
Ilość na rolkę	1250

## Znaczniki urządzeń

Halogenki Nie

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Rysunki**



## THM ET S7 50/25 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Ilość	1 ST		