

IE-CD-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Także w odniesieniu do akcesoriów do ethernetu przemysłowego obowiązuje zasada: w Weidmüller wszystko otrzymują Państwo z jednej ręki.

Zalety:

Narzędzia urządzenia kontrolne przepusty kablowe złącza szafek rozdzielczych Oznacznik ochrona przed pyłem urządzenia sieciowe Ochrona przeciwprzebiegiowa

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Stopa montażowa, FreeCon, IP65
Nr zam.	1099580000
Typ	IE-CD-MA
GTIN (EAN)	4032248874040
Ilość	10 szt.

IE-CD-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0.3937 inch
Szerokość	35 mm	Szerokość (cale)	1.378 inch
Długość	112 mm	Długość (cale)	4.4094 inch
Masa netto	42.9 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%


Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Rysunek



Dimensioned drawing

Rysunek



Installation drawing

Rysunek

