

IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1103660015
Typ	IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M
GTIN (EAN)	4032248922512
Ilość	1 szt.

IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 293.6 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70
Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-119 CDV, IEC
61076-3-117 Var. 14

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-119 CDV, IEC
61076-3-117 Var. 14

Właściwości elektryczne

napięcie robocze 30

Budowa kabla

kolor płaszcz czarny (podobny do RAL 9005) Średnica płaszcz, maks. 9.3 mm

Własności kabli elektrycznych

napięcie robocze 30

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., powtarzany 10 x średnica kabla Promień gięcia, min., jednorazowy 5 x średnica kabla

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001579 ETIM 9.0 EC001579
ETIM 10.0 EC001579 ECLASS 14.0 27-06-05-01
ECLASS 15.0 27-06-05-01

Rysunki

