

## RKDG 2XD8.5 WG PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Inteligentne rozwiązania w zakresie okablowania to oszczędność cennego czasu i pieniędzy. System modułowy FieldPower® zawiera odpowiednie rozwiązania do wszystkich zadań związanych z okablowaniem.

Składane uszczelki do wstępnie zmontowanych kabli  
Uszczelki dostępne z gwintami przyłączy M16 i M20  
Możliwa integracja urządzeń operacyjnych i sygnalizacyjnych w uszczelkach

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkładka uszczelniająca Field Power®, Uszczelka, IP54, z odpowiednią obudową, EPDM
Nr zam.	<a href="#">1114530000</a>
Typ	RKDG 2XD8.5 WG PT6
GTIN (EAN)	4032248892624
Ilość	10 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	18 mm	Głębokość (cale)	0.7087 inch
Wysokość	33.8 mm	Wysokość (cale)	1.3307 inch
Szerokość	46.7 mm	Szerokość (cale)	1.8386 inch
Masa netto	2.6 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Materiał podstawowy	EPDM	Silikon	Nie
Barwny	czarny	Forma konstrukcyjna	Uszczelka
Stopień ochrony	IP54, z odpowiednią obudową	Klasa palności wg UL 94	HB
Położenie montażowe, wskazówka montażowa	w otworze podłużnym uszczelniającym FieldPower®	typ przewodu	okrągły
średnica kabla zewnętrzna, min.	8.5 mm	średnica kabla zewnętrzna, maks.	10.5 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		