

HTF HYB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Praski do styków Weidmüller systemu RSV i DSTV-HD
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w
obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowa-
nie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
Nr zam.	1119580000
Typ	HTF HYB
GTIN (EAN)	4032248900626
Ilość	1 szt.

HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	443.2 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymieniających wkładów
---------------	--------	-----------	---

Opis styku

obszar zacisku, maks.	1 mm ²	obszar zacisku, min.	0.08 mm ²
-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	1 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.08 mm ²
rodzaj / profil zacisku	FoderBcrimp		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

