


AIMESA VRM 2,09**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do automatycznego przycinania pojedynczych przewodów
Uswanie izolacji z przewodów elastycznych wg DIN VDE 0295, KL: 5 Częściowe zdejmowanie izolacji, izolacja pozostaje na końcu przewodu Bez wymiany narzędzi
Możliwość szybkiego i prostego ustawiania na właściwy przekrój przewodu Napęd elektryczny

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Zestaw noży
Nr zam.	1120920000
Typ	AIMESA VRM 2,09
GTIN (EAN)	4032248901869
Ilość	1 szt.

AIMESA VRM 2,09

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	26.8 mm	Głębokość (cale)	1.0551 inch
Wysokość	1.6 mm	Wysokość (cale)	0.063 inch
Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0.7874 inch
Masa netto	10 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Ważna informacja

Informacje produktowe	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
-----------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		