



gniazdko, wersja FreeCon do łączników wtykowych Push-Pull Var.4 według IEC 61076-3-106 z metalu

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, RJ45, Sprzęgło, IP65
Nr zam.	1122710000
Typ	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Głębokość	28.2 mm	Głębokość (cale)	1.1102 inch
Wysokość	52 mm	Wysokość (cale)	2.0472 inch
Szerokość	41 mm	Szerokość (cale)	1.6142 inch
Masa netto	243.48 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Barwny	srebrny	Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: cynk odlewany w matrycy, malowany
rodzaj montażu	Mocowanie śrubami	Stopień ochrony	IP65
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 60603-7-5 Nr certyfikatu (cULus) E316369

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C 1 A

Dane techniczne sprzęgu RJ45

Obciążalność prądowa sprzęgu RJ45	1 A	Min. odporność na napięcie między stykiem a stykiem (sprzęgło RJ45)	≥ 1000 V DC
Materiał podstawowy obudowy sprzęgu RJ45	odlew ciśnieniowy cynkowy	Kategoria sprzęgu RJ45	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Rezystancja izolacji sprzęgu RJ45	> 500 MΩ	Maks. odporność na napięcie między stykiem a ekranowaniem (sprzęgło RJ45)	≥ 1500 V DC
Rezystancja zestyku sprzęgu RJ45	≤ 20 mΩ		

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V04P	Wersja	
Nr zam.	1963900000		zaślepka ochronna obudowy kołnierzej
GTIN (EAN)	4032248646326		
Ilość	10 ST		

Sets - RJ45



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Wersja	
Nr zam.	1963160000		Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665		
Ilość	10 ST		