

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Połączenia krzyżowe dla gniazd w RIDERSERIES DRM.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RIDERSERIES RCM, Łącznik poprzeczny
Nr zam.	1132080000
Typ	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-06-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	CXM CCS 6P GY

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 5.72 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -45 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane mostka poprzecznego

Prąd znamionowy	12 A	izolacja	Tak
Zabezpieczone przed dotknięciem	Tak	Barwny	biały
Liczba mostkowanych zacisków	6	Liczba biegunów	6
Raster w mm (P)	27.00 mm	Wykonanie	można przycinać na długość

Dane ogólne

Wykonanie można przycinać na długość Barwny biały

Dane przyłączeniowe

Raster w mm (P) 27.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

SCM-I QV S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania


How to install cross connection



Plug the cross connection into wire-connection opening and fix it with tighten the screw

Podłączanie mostków poprzecznych do przyłączy kablowych

Przykład zastosowania



Mostek poprzeczny łączy te same przyłączy sąsiadujących podstawek.