

## SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Nr zam.	<a href="#">1170220000</a>
Typ	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1
GTIN (EAN)	4032248962204
Ilość	50 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	<a href="#">Witryna UL</a>
Nr certyfikatu (UR)	E344862

## Wymiary i masa

Długość	16.5 mm	Długość (cale)	0.6496 inch
Masa netto	0.3 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Powierzchnia styku	pozlacany	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Opór izolacji	> 1010 Ω	Materiał styków	stop miedzi i cynku
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Cykle wpinania	> 1000	Rodzaj styku	Złącze męskie

## Ustawienia re. SAI M23 Narzędzie zaciskowe


Ustawienia dotyczące narzędzia do zaciskania SAI M23	Narzędzie zaciskowe	2	
	Pozycja lokatora	3	
	Zacisk styku	Styk zaciskany sygnałowy 1,5 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	przekrój przewodu	0.14 mm <sup>2</sup>
		Regulacja tulei zaciskowej	0.65
	przekrój przewodu	0.25 mm <sup>2</sup>	
		Regulacja tulei zaciskowej	0.68
	przekrój przewodu	0.34 mm <sup>2</sup>	
		Regulacja tulei zaciskowej	0.72
	przekrój przewodu	0.56 mm <sup>2</sup>	
		Regulacja tulei zaciskowej	0.81
	przekrój przewodu	0.75 mm <sup>2</sup>	
		Regulacja tulei zaciskowej	0.95
przekrój przewodu	1.00 mm <sup>2</sup>		
	Regulacja tulei zaciskowej	1.07	

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Rysunki**

**Rysunek**



## SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

...do M23



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1203960000</a>	Zaciskarka do styków sygnałowych, poczw. Zagniatanie karbowane	
GTIN (EAN)	4050118000764		
Ilość	1 ST		