



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |  |
|------------|--|
| Wersja     | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| Nr zam.    | <a href="#">1170280000</a>                         |
| Typ        | SAI-M23-GSW-L-7/12                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248962327                                      |
| Ilość      | 1 szt.   |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ROHS                  | Zgodny                     |
| UL File Number Search | <a href="#">Witryna UL</a> |
| Nr certyfikatu (UR)   | E344862                    |

## Wymiary i masa

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 142 g |
|------------|-------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|  |   |
|--|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS  | Zgodne, z wyłączeniem   |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c  |
| REACH SVHC   | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP   | f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999                                  |


## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                             |                     |                            |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| Podstawowy materiał obudowy | stop miedzi i cynku | Średnica kabla, maks.      | 12 mm         |
| Średnica kabla, min.        | 7 mm                | Stopień ochrony            | IP67, IP69K   |
| Cykle wpinania              | > 1000              | Stopień zanieczyszczenia   | 3             |
| Przyłącze ekranu            | Tak                 | Zakres temperatury obudowy | -40...+125 °C |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003556    | ETIM 9.0    | EC003556    |
| ETIM 10.0   | EC003556    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-24 |             |             |

**Rysunek wymiarowy**



## Akcesoria

## Wkładki bez styków



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SAI-M23-BE-L-4/4           | Wersja                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1995810000</a> | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248925674              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |
| Typ        | SAI-M23-BE-L-6             | Wersja                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1170370000</a> | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962266              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |
| Typ        | SAI-M23-SE-L-4/4           | Wersja                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1170380000</a> | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962518              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |
| Typ        | SAI-M23-SE-L-6             | Wersja                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1170350000</a> | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962303              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |