

**SAIE-M23-L-RM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
Nr zam.	<a href="#">1170310000</a>
Typ	SAIE-M23-L-RM
GTIN (EAN)	4032248962358
Ilość	1 szt.

## SAIE-M23-L-RM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E344862

## Wymiary i masa

Masa netto 33 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Podstawowy materiał obudowy stop miedzi i cynku Stopień ochrony IP67, IP69K

Stopień zanieczyszczenia 3 Przyłącze ekranu Tak

Zakres temperatury obudowy -40...+125 °C

## Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003556 ETIM 9.0 EC003556

ETIM 10.0 EC003556 ECLASS 14.0 27-44-02-24

ECLASS 15.0 27-44-02-24

**SAIE-M23-L-RM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunek wymiarowy**

