

## SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
Nr zam.	<a href="#">1170390000</a>
Typ	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0
GTIN (EAN)	4032248962105
Ilość	50 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2026-12-31T00:00:00+01:00

## SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	<a href="#">Witryna UL</a>
Nr certyfikatu (UR)	E344862

## Wymiary i masa

Długość	23.6 mm	Długość (cale)	0.9291 inch
Masa netto	0.36 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Powierzchnia styku	połączany	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Opór izolacji	> 1010 Ω	Materiał styków	stop miedzi i cynku
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Cykle wpinania	> 1000	Rodzaj styku	Złącze męskie

## Ustawienia re. SAI M23 Narzędzie zaciskowe


Ustawienia dotyczące narzędzia do zaciskania SAI M23	Narzędzie zaciskowe	1	
	Pozycja lokatora	1	
	Zacisk styku	Styk zaciskany mocy 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	przekrój przewodu	0.25 mm <sup>2</sup>
		Regulacja tulei zaciskowej	0.8
	przekrój przewodu	0.35 mm <sup>2</sup>	
		Regulacja tulei zaciskowej	0.85
	przekrój przewodu	0.50 mm <sup>2</sup>	
		Regulacja tulei zaciskowej	1.03
	przekrój przewodu	0.75 mm <sup>2</sup>	
Regulacja tulei zaciskowej		1.08	
przekrój przewodu	1.00 mm <sup>2</sup>		
	Regulacja tulei zaciskowej	1.13	

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Rysunki**

**Rysunek**



## SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### ...do M23



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1203840000</a>	Zaciskarka do styków sygnałowych i zasilających, poczw. Zagniatanie	
GTIN (EAN)	4032248986934	karbowane	
Ilość	1 ST		