

**SKMUS M40-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	SKMU SS (nakrętka kontruująca ze stali nierdzewnej), Nakrętka kontruująca, M 40, 3.8 mm, stal nierdzewna 1.4404
Nr zam.	<a href="#">1185720000</a>
Typ	SKMUS M40-W
GTIN (EAN)	4050118233766
Ilość	144 szt.

## SKMUS M40-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Wysokość	4.8 mm	Wysokość (cale)	0.189 inch
Masa netto	22.3 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna
----------------------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

skok gwintu	1.5 mm	Halogenki	bezhalogenowy
rozmiar klucza 1	46 mm	grubość	4.50 mm
Dławnica kablowa	M 40	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404
gwint (zewnątrzny)	M 40	gwint (wewnętrzny)	M 40
długość gwintu	3.8 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		