

## SKMUS M50-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	SKMU SS (nakrętka kontruująca ze stali nierdzewnej), Nakrętka kontruująca, M 50, 5.3 mm, stal nierdzewna 1.4404
Nr zam.	<a href="#">1185730000</a>
Typ	SKMUS M50-W
GTIN (EAN)	4050118233773
Ilość	30 szt.

## SKMUS M50-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Wysokość	6.3 mm	Wysokość (cale)	0.248 inch
Masa netto	46 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna
----------------------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

skok gwintu	1.5 mm	Halogenki	bezhalogenowy
rozmiar klucza 1	60 mm	grubość	5.00 mm
Dławnica kablowa	M 50	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404
gwint (zewnątrzny)	M 50	gwint (wewnętrzny)	M 50
długość gwintu	5.3 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		