

zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze światłowodowe, Wersja 14, SC-RJ POF, IP67
Nr zam.	1191550000
Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248974436
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E316369

Wymiary i masa

Głębokość	79.9 mm	Głębokość (cale)	3.1457 inch
Wysokość	26.8 mm	Wysokość (cale)	1.0551 inch
Szerokość	22.7 mm	Szerokość (cale)	0.8937 inch
Masa netto	54.24 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	--	------------------------	---------

Dane ogólne


Opis artykułu	Wersja 14, SC-RJ POF	Barwny	srebrny
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Średnica płaszczka, maks.	10 mm
Średnica płaszczka, min.	5 mm	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	750	Typ włókna	POF
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 1,0 dB	złącze 1	SCRJ
Przyłącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie	Stosowany materiał obudowy	PA, odlew ciśnieniowy cynkowy

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

LWL-SC

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14




Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Wersja	
Nr zam.	1278430000	Złącze światłowodowe, Wymiana osłony zaciskanej końcówki	
GTIN (EAN)	4050118069136	kablowej, IP67 z obudową	
Ilość	100 ST		

Zestawy z praskami

Zestawy do zagniatania



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TOOL SET IE-POF	Wersja	
Nr zam.	1208930000	Narzędzie do zaciskania: HTX-IE-POF, narzędzie do zdejmowania	
GTIN (EAN)	4032248990283	izolacji: Multi-Stripax IE-POF	
Ilość	1 ST		

Zaślepki przeciwkurzowe

Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-V14P	Wersja	
Nr zam.	1058280000	kołpak ochronny obudowy wtyku	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Ilość	10 ST		

Akcesoria**neutralna**

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1857440000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały,
GTIN (EAN)	4032248402731	samoprzylepny
Ilość	200 ST	