

IE-PS-SCRJ1-POF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



światłowodowe łączniki wtykowe SC-RJ według IEC
61754-24 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze światłowodowe, Wkładka wtyku SCRJ, POF, IP20
Nr zam.	1206720000
Typ	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Ilość	10 szt.

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UL) E477798

Wymiary i masa

Głębokość	51 mm	Głębokość (cale)	2.0079 inch
Wysokość	14.7 mm	Wysokość (cale)	0.5787 inch
Szerokość	8.95 mm	Szerokość (cale)	0.3524 inch
Masa netto	10 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C
Temperatura układania	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-24	Nr certyfikatu (UL)	E477798
--------------------------------	--------------	---------------------	---------

Dane ogólne

Materiał tulejki przeciwzgięciowej	TPE	Opis artykułu	Wkładka wtyku SCRJ, POF
Barwny	żółty, czarny	Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0
Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności	Stopień ochrony	IP20
Cykle wpinania	1000	Typ włókna	POF
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 1,0 dB	złącze 1	SCRJ
Przylącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie	Siła wypinania kabla, min.	100 N
Średnica pojedynczej żyły, min.	2.1 mm	Stosowany materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Materiał sprężyny naciskowej	stal nierdzewna	Materiał tulejki	nowe srebro
Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE	Średnica pojedynczej żyły, maks.	2.3 mm
Materiał zgniatanej tulejki	miedź, niklowany		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

Rysunek wymiarowy



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

SC-RJ

światłowodowe łączniki wtykowe SC-RJ według IEC 61754-24 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Wersja	
Nr zam.	1278420000	Złącze światłowodowe, Wymiana osłony zaciskanej końcówki	
GTIN (EAN)	4050118069129	kablowej, IP20	
Ilość	100 ST		

... do polimerowych kabli światłowodowych (POF)



Narzędzia do zaciskania końcówek i zdejmowania płaszczka do obróbki styków światłowodowych polimerowych włókien światłowodowych (POF)

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTX-IE-POF	Wersja	
Nr zam.	1208870000	Narzędzie do zaciskania	
GTIN (EAN)	4032248990269		
Ilość	1 ST		

Narzędzia do usuwania styków



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi do zagniatania, usuwania styków oraz do kabli światłowodowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	REMOVAL TOOL HD	Wersja	
Nr zam.	1866730000	Narzędzia, Narzędzie do demontażu styków	
GTIN (EAN)	4032248437054		
Ilość	1 ST		