

VP M40 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VPMS Ex (wtyk zaślepiający Ex z mosiądzu), Korek, proste, M 40, 15 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1210930000
Typ	VP M40 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248992430
Ilość	10 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	VP-HEX M40-EX W

VP M40 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	19 mm	Wysokość (cale)	0.748 inch
Długość	19 mm	Długość (cale)	0.748 inch
Średnica	40 mm	Grubość ścianki, min.	0.5 mm
Grubość ścianki, maks.	14 mm	Masa netto	115.2 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...100 °C
----------------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

Informacje ogólne

Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	Silikon	Nie
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
skok gwintu	1.5 mm	Halogenki	Tak
rozmiar klucza 1	45 mm	Stopień ochrony	IP54, IP64, IP68
Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany	średnica pierścienia uszczelniającego	40.00 mm
gwint (zewnątrzny)	M 40	długość gwintu	15 mm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	13.20 Nm	moment obrotowy króćca, maks.	44.00 Nm
moment obrotowy króćca, min.	22.00 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	8.80 Nm


Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
------------	-----------------------------------	---	----------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Rysunki



VP M40 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU M40 MS	Wersja
Nr zam.	1737030000	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, M
GTIN (EAN)	4008190956509	40, 5 mm, mosiądz, niklowany
Ilość	50 ST	

Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR M40-NP	Wersja
Nr zam.	1736270000	GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, M
GTIN (EAN)	4008190956066	40, neopren
Ilość	20 ST	

Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR M40-PO	Wersja
Nr zam.	1777970000	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, M
GTIN (EAN)	4032248158232	40, polietylen
Ilość	50 ST	