

HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Transportowe nasadki ochronne są dostępne do rozmiarów 3, 4, 6 oraz 8 i można je stosować ze standardowymi obudowami IP65. Łatwe do założenia transportowe nasadki ochronne odpowiadają ochronie klasy IP20 i mogą być stosowane na wszystkich podstawach obudów, obudowach panelowych oraz obudowach bazowych. Poprzez oczko wbudowane w nasadkę można przeciągnąć ściągacz linowy (nie jest częścią dostawy).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Nasadka ochronna
Nr zam.	1215910000
Typ	HDC 10B DC
GTIN (EAN)	4050118000122
Ilość	20 szt.

HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	18 mm	Wysokość (cale)	0.7087 inch
Szerokość	46 mm	Szerokość (cale)	1.811 inch
Długość	76 mm	Długość (cale)	2.9921 inch
Masa netto	8.4 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Rozmiar instalacji	4	Barwny	biały, transparentny
Stopień ochrony	IP20	Materiał podstawowy	polipropylen
BG	4		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

