

**SAIE-M12B-5S0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Wtyk montażowy, M12, złącze żeńskie, proste, PG 9, Liczba biegunów: 5, 0.5 m
Nr zam.	<a href="#">1222270050</a>
Typ	SAIE-M12B-5S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145670
Ilość	1 szt.

## SAIE-M12B-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Masa netto	35 g
------------	------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	5	kodowanie	Kodowanie A
Powierzchnia styku	połączany	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe natężenie prądu	4 A	Stopień ochrony	IP68
Dławnica kablowa	PG 9	Prąd znamionowy	4 A (5-biegunowy)/ 2 A (8-biegunowy)
Zakres temperatury obudowy	-5 - +70 °C		

## Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	0.5 m	kolor płaszczka	czarny
Funkcja PE	Nie	Przekrój żyły	0.25 mm <sup>2</sup>
Długość przewodu plecionego / kabla	0.5 m	Liczba biegunów	5

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


**SAIE-M12B-5S0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Schemat połączeń**



**Schemat biegunów**

