

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dzięki szerokiej gamie przyłączy ekranu KLBÜ można uzyskać elastyczne i samoregulujące styki ekranowe oraz zapewnić bezbłędną obsługę maszyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pałąk zaciskowy, Pałąk zaciskowy do przyłącza ekranu, Stal
Nr zam.	1252550000
Typ	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
Ilość	10 szt.

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Dane techniczne

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	39.5 mm	Głębokość (cale)	1.5551 inch
Wysokość	26 mm	Wysokość (cale)	1.0236 inch
Szerokość	25 mm	Szerokość (cale)	0.9842 inch
Wymiar mocowania szerokość	24 mm	Masa netto	43.3 g

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia		
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%		
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.097 kg CO2 eq.	

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	Szyna montażowa	TS 27
---------------------	--------------------	-----------------	-------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	z możliwością zatrzaśnięcia	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie	rodzaj montażu	Śruba

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Stal	Barwny	szary
Klasa palności wg UL 94	None		

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	20 mm ²
--------------------	--------------------

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca	Nie	Szyna montażowa	TS 27
----------------------------	-----	-----------------	-------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania	26 mm	Rodzaj przyłącza	Złącze sprężynowe
liczba przyłączy	1	Średnica kabla, maks.	20 mm
Średnica kabla, min.	10 mm	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	20 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	10 mm ²		

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**wymiary**

Raster w mm (P)	25.00 mm
-----------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		