

## HDC IP68 24B MD 2M42

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewu aluminiowego i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69, po podłączeniu, Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: 2*M42
Nr zam.	<a href="#">1253580000</a>
Typ	HDC IP68 24B MD 2M42
GTIN (EAN)	4050118046007
Ilość	1 szt.



## HDC IP68 24B MD 2M42

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dane ogólne

Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP68, IP69, po podłączeniu
Typoszereg	HighPower		

## wersja

Wymiary wlotów kablowych	2*M42	część górna/część dolna/wieko	Pokrywa
Ostona	z pokrywą	moment dokręcający	11 Nm
liczba wpustów kablowych u góry	2	liczba wpustów kablowych z boku	0
wersja obudowy	Pokrywa	wersja systemu zamykania	Złącze z kabłąkiem zaciskowym
Forma konstrukcyjna	standard	Rozmiar instalacji	8
wpust kablowy	z gwintem	Typ	wieko
wersja pałąka	Złącze z kabłąkiem zaciskowym	uszczelka	kauczuk silikonowy
kolor (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8
Odpowiednie do ModuPlug®	Nie		

## Ważna informacja

Informacje produktowe	W zależności od zaplanowanego sposobu obsługi generowane wewnętrznie napięcia mogą nakładać się na wartość napięcia roboczego, skutkując pojawieniem się wartości szczytowych odpowiadających takim nałożeniom. Należy upewnić się, że te wartości szczytowe napięcia nie przekraczają wartości napięcia znamionowego. W przypadku zastosowań wykraczających poza niniejszą specyfikację prosimy o kontakt.
-----------------------	---

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC IP68 24B MD 2M42

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Zestawy kluczy trzpieniowych



Klucz kołkowy z hartowanej wskrośnie stali chrom-wanad, wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia uszlachetniona.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9008850000</a>	Narzędzie montażowe	
GTIN (EAN)	4032248266609		
Ilość	1 ST		