



światłowodowe łączniki wtykowe SC-RJ według IEC  
61754-24 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze światłowodowe, Wymiana osłony zaciskanej końcówki kablowej, IP20
Nr zam.	<a href="#">1278420000</a>
Typ	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Ilość	100 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	26.5 mm	Głębokość (cale)	1.0433 inch
Wysokość	5.8 mm	Wysokość (cale)	0.2283 inch
Masa netto	1.95 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C
Temperatura układania	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-24
--------------------------------	--------------

## Dane ogólne

Opis artykułu	Wymiana osłony zaciskanej końcówki kablowej	Barwny	inne
Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
Średnica płaszczka, maks.	3.6 mm	Stopień ochrony	IP20
Cykle wpinania	1000	Typ włókna	POF
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 1,0 dB	złącze 1	SCRJ
Przyłącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie	Siła wypinania kabla, min.	100 N
Stosowany materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Materiał sprężyny naciskowej	stal nierdzewna
Materiał tulejki	nowe srebro	Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE
Średnica pojedynczej żyły, maks.	2.2 mm	Materiał zgniatanej tulejki	miedź, niklowany

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## Akcesoria

## Zestawy z praskami



## Zestawy do zagniatania

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TOOL SET IE-POF	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1208930000</a>	Narzędzie do zaciskania: HTX-IE-POF, narzędzie do zdejmowania izolacji: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Ilość	1 ST	

## ... do polimerowych kabli światłowodowych (POF)



Narzędzia do zaciskania końcówek i zdejmowania płaszczka do obróbki styków światłowodowych polimerowych włókien światłowodowych (POF)

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTX-IE-POF	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1208870000</a>	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4032248990269	
Ilość	1 ST	

## Narzędzia do usuwania styków



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi do zagniatania, usuwania styków oraz do kabli światłowodowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	REMOVAL TOOL HD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1866730000</a>	Narzędzia, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4032248437054	
Ilość	1 ST	

**Akcesoria****Nożyce**

Weidmüller jest specjalistą od separacji kabli miedzianych i aluminiowych. Paleta produktów sięga od narzędzi tnących do małych przekrojów z bezpośrednim przeniesieniem siły aż po narzędzia tnące do dużych średnic. Napęd mechaniczny i specyficznie skonstruowana forma ostrzy redukuje konieczny nacisk dłoni do minimum.

Szeroka paleta narzędzi tnących marki Weidmüller spełnia wszystkie kryteria profesjonalnej obróbki kabli.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	SCISSORS KEVLAR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Ilość	1 ST	