

ETA 1170 21 6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu złązek bezpiecznikowych oferujemy również odpowiednie wkładki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje bezpieczniki do ochrony urządzeń (bezpieczniki miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38 mm, wkładki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a także bezpieczniki samochodowe i wyłączniki automatyczne. Pierścienie ograniczające do uchwytów bezpieczników uzupełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 6 A, bezpiecznik płaski Typ C
Nr zam.	1278760000
Typ	ETA 1170 21 6A
GTIN (EAN)	4050118091342
Ilość	5 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	51.6 mm	Głębokość (cale)	2.0315 inch
Wysokość	22 mm	Wysokość (cale)	0.8661 inch
Szerokość	9.8 mm	Szerokość (cale)	0.3858 inch
Masa netto	9.6 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskaźówka montażowa montaż bezpośredni

dalsze dane techniczne

Wskaźówka montażowa montaż bezpośredni rodzaj montażu wtykany

dane tworzywa

Barwny czarny

dane znamionowe

Napięcie znamionowe 28 V Znamionowe natężenie prądu 6 A

parametry systemu

Wykonanie element bezpiecznikowy

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		