

ETA 1180 01 7A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu złączy bezpiecznikowych oferujemy również odpowiednie wkładki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje bezpieczniki do ochrony urządzeń (bezpieczniki miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38 mm, wkładki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a także bezpieczniki samochodowe i wyłączniki automatyczne. Pierścienie ograniczające do uchwytów bezpieczników uzupełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Bezpiecznik miniaturowy, slo-blo (zwłoczny), 7 A
Nr zam.	1279050000
Typ	ETA 1180 01 7A
GTIN (EAN)	4050118091434
Ilość	5 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	52.3 mm	Głębokość (cale)	2.0591 inch
Wysokość	24.4 mm	Wysokość (cale)	0.9606 inch
Szerokość	8.2 mm	Szerokość (cale)	0.3228 inch
Masa netto	9.7 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

dane tworzywa

Barwny czarny

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	64 V	Znamionowe natężenie prądu	7 A
---------------------	------	----------------------------	-----

parametry systemu

Wykonanie element bezpiecznikowy

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		