

CBH 27/27 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mocowanie kabli lub wiązek za pomocą opasek do rozdzielnic i szaf elektrycznych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Opaska kablowa, 27 x 27 mm, tworzywo sztuczne, 80 N
Nr zam.	1289400000
Typ	CBH 27/27 NC
GTIN (EAN)	4008 190160067
Ilość	3000 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0.0787 inch
Wysokość	27 mm	Wysokość (cale)	1.063 inch
Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1.063 inch
Długość	2 mm	Długość (cale)	0.0787 inch
Masa netto	1.7 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...60 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

materiał instalacyjny

maks. szerokość opaski kablowej	4.8 mm	Odporność na promienie UV	Tak
ponownie otwierana	Nie	Wykonanie	samoprzylepny
Klasa palności wg UL 94	V-2	zakres temperatur roboczych, maks.	60 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	tworzywo sztuczne	wytrzymałość na rozciąganie	80 N
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	18 lbf	Średnica otworu montażowego	4.8 mm

Ważna informacja

Informacje produktowe	Liczba torebek w kartonie (sztuki): 30 Liczba pozycji w torebce (sztuki): 100 Jedna jednostka dostawy odpowiada jednemu kartonowi (jednej sztuce) i można zamówić tylko wielokrotność jednostki dostawy.
-----------------------	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Rysunek wymiarowy

