


IE-BHS-V14M-RJA-45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe PushPull według IEC 61076-3-117
Var. 14 (PROFINET) z metalu, obudowa pusta do RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Empty enclosure, Flange, angled
Nr zam.	1296710000
Typ	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Ilość	10 szt.

IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Głębokość	54.9 mm	Głębokość (cale)	2.1614 inch
Wysokość	52.4 mm	Wysokość (cale)	2.063 inch
Szerokość	24.3 mm	Szerokość (cale)	0.9567 inch
Masa netto	81.66 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Barwny	inne	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
rodzaj montażu	2 śruby M3 (nieujęte w zestawie)	Stopień ochrony	IP67

Standardy ogólne


Nr certyfikatu (cULus)	E316369
------------------------	---------

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Drawings

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

