



Rozdzielacz Y / sprzężenie złącza, FreeCon do złącza
PushPull Power wg specyfikacji PROFINET, metalowe

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	rozdzielacz Y, FreeCon, moc, IP65
Nr zam.	1297010000
Typ	IE-CD-VAPM24V-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118094589
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Masa netto 716.82 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Klasyfikacje


ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597

ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18

ECLASS 15.0 27-44-03-18


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Front view

Rysunek wymiarowy



Overhead view

Akcesoria

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-VAPP	Wersja
Nr zam.	1068930000	zaślepka ochronna obudowy kołnierzej
GTIN (EAN)	4032248823093	
Ilość	10 ST	

Sets



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Wersja
Nr zam.	2465440000	Łącznik mocy, Wtyk, PROFINET, zestaw wtyków
GTIN (EAN)	4050118522136	
Ilość	1 ST	

PCV



Zmontowane kable IE, PROFINET, ze złączem wtykowym typu push-pull, wg specyfikacji PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X	Wersja
Nr zam.	1350120010	Kabel systemowy, Zasilacz przeciwsoalny, Zasilacz przeciwsoalny, PVC,
GTIN (EAN)	4050118165296	1 m
Ilość	1 ST	