

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyna Bus (terminal), szary, Wysokość: 130 mm, Głębokość: 20 mm, Stal
Nr zam.	1311320000
Typ	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
Ilość	25 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2026-09-30T00:00:00+02:00

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	20 mm	Głębokość (cale)	0.7874 inch
Wysokość	130 mm	Wysokość (cale)	5.1181 inch
Szerokość	10 mm	Szerokość (cale)	0.3937 inch
Średnica	5.4 mm	Masa netto	34.51 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	Powierzchnia	ocynkowany
---------------------	--------------------	--------------	------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Stal	Powierzchnia	ocynkowany
Barwny	szary		

wymiary

Średnica	5.4 mm
----------	--------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		