

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozdzielacz Y, wersja FreeCon do stosowania w złączach wtykowych typu push-pull. wariant 14 zgodnie z IEC 61076-3-117 w wykonaniu metalowym z wkładką hybrydową 10-biegunową

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	rozdzielacz Y, FreeCon, hybryda, IP65
Nr zam.	1312230000
Typ	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 1050 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...75 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94 V-0 Podstawowy materiał obudowy profil aluminiowy,
Pokrywa: cynk odlewany
w matrycy, malowany
Stopień ochrony IP65

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-117 Var. 14


Dane techniczne złącza hybrydowego

Cykle wpinania złącza hybrydowego 500 Materiał podstawowy obudowy złącza
hybrydowego odlew ciśnieniowy
cynkowy (kołnierz), PA 66
Ekranowanie złącza hybrydowego 360° styk do ekranu Materiał uszczelnienia, złącze hybrydowe NBR
napięcie znamionowe złącza
hybrydowego (DIN EN 61984) 24 V Materiał styków złącza hybrydowego stop miedzi
Rezystancja zestykowa złącza
hybrydowego ≤ 10 mΩ Stopień ochrony złącza hybrydowego IP65
Liczba biegunów 10 Prąd znamionowy (złącze hybrydowe) 3 A na zestyk

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597
ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18
ECLASS 15.0 27-44-03-18

Rysunki



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zaślepki przeciwkurzowe




Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V14P	Wersja	
Nr zam.	1058310000		zaślepka ochronna obudowy kołnierzej
GTIN (EAN)	4032248799404		
Ilość	10 ST		

Sets - hybrid



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC 61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkładka hybrydowa

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Wersja	
Nr zam.	1072910000		Wtyk Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128		
Ilość	10 ST		