

VSPC LOCKING CLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Przy silnych wibracjach ryglowanie wtykanych odgromników serii VSPC stanowi dodatkowe zabezpieczenie nieprzerwanej styczności.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fastening element, Latches
Nr zam.	1317340000
Typ	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Ilość	100 szt.

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	7.5 mm	Głębokość (cale)	0.2953 inch
Wysokość	13 mm	Wysokość (cale)	0.5118 inch
Szerokość	17 mm	Szerokość (cale)	0.6693 inch
Masa netto	1.34 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Styk sygnalizacyjny	Nie
---------------------	-----

dane ogólne

Optyczny wskaźnik pracy	Nie	segment	mierzenie - sterowanie - regulowanie
Wykonanie	hak ryglujący	Forma konstrukcyjna	różne
Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	żółty
Stopień ochrony	IP20		

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20	Barwny	żółty
-----------------	------	--------	-------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtyk / gniazdo
------------------	----------------

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat cUL	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
----------------	--

Gwarancja

Czasokres	5 lat
-----------	-------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

Circuit diagram