

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Złącze, wersja FreeCon do złączy wtykowych LWL Push-Pull Var.14 według IEC 61076-3-117 z metalu

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, SCRJ, Sprzęgło, IP65
Nr zam.	1318150000
Typ	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
Ilość	1 szt.

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczania

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Głębokość	43.9 mm	Głębokość (cale)	1.7283 inch
Wysokość	52 mm	Wysokość (cale)	2.0472 inch
Szerokość	41 mm	Szerokość (cale)	1.6142 inch
Masa netto	224.56 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Barwny	srebrny	Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: cynk odlewany w matrycy, malowany
rodzaj montażu	Mocowanie śrubami	Stopień ochrony	IP65

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	--	------------------------	---------

Właściwości optyczne z zera LWL

Temienność wejściowa (z zera LWL)	<0,2 dB
-----------------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Drawings

Rysunek wymiarowy




Bottom view

Rysunek wymiarowy




Bottom view with mounting foot

Rysunek wymiarowy



Front view

Rysunek wymiarowy



Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Zaślepki przeciwkurzowe




Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V14P	Wersja
Nr zam.	1058310000	zaślepka ochronna obudowy kołnierzej
GTIN (EAN)	4032248799404	
Ilość	10 ST	

SC-RJ



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Wersja
Nr zam.	1191550000	Złącze światłowodowe, Wersja 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Ilość	10 ST	