

AP 80 OR 2000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.

Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonnego do ochrony dużych komponentów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Płyta zamykająca, RS 80 pomarańczowy, Płyta zamykająca po obu stronach, Szerokość: 12.3 mm
Nr zam.	1324260000
Typ	AP 80 OR 2000
GTIN (EAN)	4008190181932
Ilość	20 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	20 mm	Głębokość (cale)	0.7874 inch
Wysokość	86.4 mm	Wysokość (cale)	3.4016 inch
Szerokość	12.3 mm	Szerokość (cale)	0.4843 inch
Masa netto	2.33 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	PA 66
grupa materiałów izolacyjnych	I	Powierzchnia	nieobrobiony
Materiał podstawowy	PA 66	Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	600 ≤ CTI


Dane ogólne

Barwny	pomarańczowy	Stopień ochrony	IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny)	RAL 2000	możliwość zalewania	Nie


Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Rysunki



RS 80 - obudowa profilu



Profil RS 80 oferuje szeroki zakres opcji montażowych, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno szyny montażowej, jak i montażu ściennego. Pozwala to na elastyczne dostosowanie się do Państwa uwarunkowań i wymagań przestrzennych. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące w celu poprawy stateczności. Inną zaletą profilu RS80 jest to, że może być indywidualnie cięty do danego rozmiaru. Daje to swobodę designu systemów dokładnie według potrzeb.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LKSC M2,9X13VZ	Wersja
Nr zam.	4011200000	Akcesoria, Śruba z gniazdem krzyżowym
GTIN (EAN)	4032248415014	
Ilość	100 ST	