

CS 30-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Cutting tool for one-hand operation
Nr zam.	1338800000
Typ	CS 30-20
GTIN (EAN)	4050118143331
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	STRIPAX

Dane techniczne**Wymiary i masa**

Szerokość	176 mm	Szerokość (cale)	6.9291 inch
Masa netto	150 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f989c85e-a0a7-4555-8c82-e72072ef153d

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny jednoręczny
-----------	-------------------------

szczypce

izolacja ochronna 1000 V	Nie
--------------------------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		