

THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik złączy, Oznaczniki wkładane, 30 x 6.3 mm, biały
Nr zam.	1339570000
Typ	THM ESO 7 PA WS
GTIN (EAN)	4050118144208
Ilość	1 szt.

THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1.1811 inch
Szerokość	6.3 mm	Szerokość (cale)	0.248 inch
Masa netto	287.76 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...70 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Orientacja nadruku	poziome i pionowe	
Szerokość	6.3 mm	
zakres temperatur roboczych, maks.	70 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	biały	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	papier	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	2500	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Szpula z etykietami
	Liczba kombinacji w opakowaniu	1
	Liczba oznaczników w kombinacji	2500
Wielkość pola opisowego	30 x 6.3 mm	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label reel = 2500 Insert markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...70 °C	
Ilość na rolkę	2500	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Rysunki



Akcesoria

WKM do szyldów wsuwanych



Wykonana bez zastosowania halogenów, przezroczysta kieszeń WKM zapewnia wyjątkowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. Pewne mocowanie przy użyciu opasek kablowych pozwala na stosowanie z przewodami o prawie wszystkich przekrojach. Wstępnie zadrukowane oznaczniki wsuwa się do uchwytu WKM, a następnie mocuje zatrzaskiem. Oznaczniki do kabli WKM są odpowiednim rozwiązaniem zapewniający maksymalną efektywność znakowania w miejscu montażu. Korzyści ze stosowania kabli WKMPapierowe i poliestrowe etykiety można drukować indywidualnie przy użyciu konwencjonalnych drukarek biurowych. Solidna konstrukcja w połączeniu z szyldami MultiCard ELS gwarantuje maksymalną ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WKM 8/30	Wersja	
Nr zam.	1631910000	WKM, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm,	
GTIN (EAN)	4008190206666	Oznaczniki do przewodów i kabli, transparentny	
Ilość	50 ST		

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wersja	
Nr zam.	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Ilość	1 ST		