


## THM ESO 7 PA GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 27 x 6.3 mm, żółty
Nr zam.	<a href="#">1339580000</a>
Typ	THM ESO 7 PA GE
GTIN (EAN)	4050118143799
Ilość	1 szt.

## THM ESO 7 PA GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Wysokość	27 mm	Wysokość (cale)	1.063 inch
Szerokość	6.3 mm	Szerokość (cale)	0.248 inch
Masa netto	286.88 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...70 °C
-------------------------------	-------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Orientacja nadruku	poziome i pionowe	
Szerokość	6.3 mm	
zakres temperatur roboczych, maks.	70 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	żółty	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	papier	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	2500	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Szpula z etykietami
	Liczba kombinacji w opakowaniu	1
	Liczba oznaczników w kombinacji	2500
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label reel = 2500 Insert markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...70 °C	
Ilość na rolkę	2500	

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Rysunki**



## THM ESO 7 PA GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## WKM do szyldów wsuwanych



Wykonana bez zastosowania halogenów, przezroczysta kieszeń WKM zapewnia wyjątkowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. Pewne mocowanie przy użyciu opasek kablowych pozwala na stosowanie z przewodami o prawie wszystkich przekrojach. Wstępnie zadrukowane oznaczniki wsuwa się do uchwytu WKM, a następnie mocuje zatrzaskiem. Oznaczniki do kabli WKM są odpowiednim rozwiązaniem zapewniający maksymalną efektywność znakowania w miejscu montażu. Korzyści ze stosowania kabli WKMPapierowe i poliestrowe etykiety można drukować indywidualnie przy użyciu konwencjonalnych drukarek biurowych. Solidna konstrukcja w połączeniu z szyldami MultiCard ELS gwarantuje maksymalną ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WKM 8/30	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1631910000</a>	WKM, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm,	
GTIN (EAN)	4008190206666	Oznaczniki do przewodów i kabli, transparentny	
Ilość	50 ST		

## Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2005070000</a>	Taśma kolorowa	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Ilość	1 ST		