



Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | MetalliCard, Taśma klejąca, 30 x 60 mm, transparentny |
| Nr zam. | 1341130000 |
| Typ | DKB CC 30/60 |
| GTIN (EAN) | 4050118145434 |
| Ilość | 100 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 0.01 mm | Głębokość (cale) | 0.0004 inch |
| Wysokość | 30 mm | Wysokość (cale) | 1.1811 inch |
| Szerokość | 60 mm | Szerokość (cale) | 2.3622 inch |
| Masa netto | 0.57 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...160 °C |
|-------------------------------|--------------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane ogólne

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|
| Klej | akrylat zmodyfikowany | | |
| Wykonanie | samoprzylepny | | |
| Szerokość | 60 mm | | |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 160 °C | | |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C | | |
| Barwny | transparentny | | |
| Materiał podstawowy | powłoka poliestrowa | | |
| Nadrukowane znaki | bez | | |
| Liczba oznaczników w opakowaniu | forma dostawy | MetalliCard | |
| Zalecane branże | Energia, Proces | | |
| Kompatybilna drukarka | | | |
| Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MetalliCard = Adhesive strip | | |
| Zakres temperatury stosowania | -40...160 °C | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Przykład zastosowania

