

DKB CC 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	MetalliCard, Taśma klejąca, 15 x 60 mm, transparentny
Nr zam.	1341150000
Typ	DKB CC 15/60
GTIN (EAN)	4050118145182
Ilość	160 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.01 mm	Głębokość (cale)	0.0004 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2.3622 inch
Masa netto	0.24 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...160 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	akrylat zmodyfikowany	
Wykonanie	samoprzylepny	
Szerokość	60 mm	
zakres temperatur roboczych, maks.	160 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	transparentny	
Materiał podstawowy	powłoka poliestrowa	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MetalliCard
Zalecane branże	Energia, Proces	
Kompatybilna drukarka		
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MetalliCard = Adhesive strip	
Zakres temperatury stosowania	-40...160 °C	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Rysunki

Przykład zastosowania

