

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	MetalliCard, Taśma klejąca, 15 x 60 mm, transparentny
Nr zam.	<a href="#">1341150000</a>
Typ	DKB CC 15/60
GTIN (EAN)	4050118145182
Ilość	160 szt.

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	0.01 mm	Głębokość (cale)	0.0004 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2.3622 inch
Masa netto	0.24 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...160 °C
-------------------------------	--------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Klej	akrylat zmodyfikowany		
Wykonanie	samoprzylepny		
Szerokość	60 mm		
zakres temperatur roboczych, maks.	160 °C		
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		
Barwny	transparentny		
Materiał podstawowy	powłoka poliestrowa		
Nadrukowane znaki	bez		
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MetalliCard	
Zalecane branże	Energia, Proces		
Kompatybilna drukarka			
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MetalliCard = Adhesive strip		
Zakres temperatury stosowania	-40...160 °C		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

Przykład zastosowania

