


Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Replacement part
Nr zam.	1347180000
Typ	UR20-EM-1315600000-SP
GTIN (EAN)	4050118248364
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczania

Atesty



Wymiary i masa

Głębokość	61 mm	Głębokość (cale)	2.4016 inch
Wysokość	110 mm	Wysokość (cale)	4.3307 inch
Szerokość	12 mm	Szerokość (cale)	0.4724 inch
Masa netto	28 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		