


UR20-EM-1334810000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Wersja | Część zamienna |
| Nr zam. | 1347500000 |
| Typ | UR20-EM-1334810000-SP |
| GTIN (EAN) | 4050118248241 |
| Ilość | 1 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość | 61 mm | Głębokość (cale) | 2.4016 inch |
| Wysokość | 110 mm | Wysokość (cale) | 4.3307 inch |
| Szerokość | 12 mm | Szerokość (cale) | 0.4724 inch |
| Masa netto | 28 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Ślad węglowy produktu Kołyska do bramy 1.731 kg CO2 eq.

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |